



## Pellicule haut rendement sans mandrin à utiliser avec la distributrice ergonomique Precisionrap®

### Une seule face adhésive

Manufacturer's Code	Film Width (in)	Gauge	Roll Length (ft)	Applied Roll Length (ft)*	Colour	Unit of Measure (UOM)	Net Weight /UOM (lb)	Rolls / Case	UOM / Pallet
PRIXL1715T3	16.5	s.o.	1500	2000	Transparent	Rouleau	2.9	s.o.	192
PRIXL1715T4	16.5	s.o.	1500	2000	Transparent	Rouleau	2.9	s.o.	256
PRIXL1715T5	16.5	s.o.	1500	2000	Transparent	Rouleau	2.9	s.o.	320
PRIXL1715BX	16.5	s.o.	1500	2000	Transparent	Caisse	17.4	6	32
PRIXL1713BKT4	16.5	s.o.	1275	1700	Opaque noir	Rouleau	3.1	s.o.	256
PRIXL1713BKBX	16.5	s.o.	1275	1700	Opaque noir	Caisse	18.6	6	32
PRIXL1713WH	16.5	s.o.	1250	1660	Blanc	Rouleau	4.1	s.o.	270
PRIXL1713WHBX	16.5	s.o.	1250	1660	Blanc	Caisse	24.8	6	24

### Une seule face adhésive avec inhibiteur d'UV

Manufacturer's Code	Film Width (in)	Gauge	Roll Length (ft)	Applied Roll Length (ft)*	Colour	Unit of Measure (UOM)	Net Weight /UOM (lb)	Rolls / Case	UOM / Pallet
PRCPS17LIC150UV	17	s.o.	1500	2000	Transparent	Rouleau	2.9	s.o.	240
PRCPS17LIC150UVCS6	17	s.o.	1500	2000	Transparent	Rouleau	17.6	6	32

### **AIRFLOW™ Precision** Pellicule étirable ventilée et système de distribution ergonomique

Manufacturer's Code	Film Width (in)	Gauge	Roll Length (ft)	Applied Roll Length (ft)*	Colour	Unit of Measure (UOM)	Net Weight /UOM (lb)	Rolls / Case	UOM / Pallet
WAFPR10	17	n/a	1,000	1100	Transparent	Rouleau	3.6	s.o.	254
WAFPR10BX	17	n/a	1,000	1100	Transparent	Caisse	21.6	6	30

\* Lorsqu'appliquée avec la distributrice precisionrap au réglage « C »

VISITEZ **[PRECISIONRAP.com](http://PRECISIONRAP.com)**

pour de plus amples renseignements

**1-877-711-6054**